

	Fiche machine n°	Ligne de conditionnement cartouches dentaires	FRM-007
	6045		Indice A
	Indice A		Page 1 / 4

Ligne de conditionnement de cartouches dentaires

Comprend :

Thermoformeuse Famar RFS

Etuyeuse V2 engineering V106

Année : 2004

Cadence : 25 cycles/minute

Formats :

- Thermoformeuse : blister 136 x 75 x 10, 10 cartouches
- Etuyeuse : étuis 140 x 77 x 107 et 140 x 77 x 56, 5 ou 10 blisters par étuis
- Notices pré-pliées : 121 x 54 / 121 x 52,5 / 120 x 52,5 / 120 x 54

Incoterm : EXW

Dental cartridges packaging line

Includes:

Famar RFS thermoformer

V2 engineering V106 cartoner

Year: 2004

Speed: 25 cycles/minute

Formats:

- *Thermoformer: 136 x 75 x 10, 10 cartridges*
- *Cartoner: cartons 140 x 77 x 107 and 140 x 77 x 56, 5 or 10 blisters/carton*
- *Prefolded leaflets : 121 x 54 / 121 x 52,5 / 120 x 52,5 / 120 x 54*

Incoterm: EXW





