NOTICE D'UTILISATION: Tunnel 4027

9.3 Caractéristiques du produit à traiter

Hauteur du produit à emballer :	200	mm (maximum).
Largeur du produit à emballer :	400	mm (maximum).
Longueur du produit à emballer : 5	500	mm (maximum).
Base (largeur - longueur) :	. 30	mm (minimum).
Poids du produit :	. 15	Ka (maximum).


9.4 Conditions de fonctionnement



La machine ne doit pas être placée dans un "courant d'air", car cela aurait comme conséquence un "envol" des rideaux qui entraineraient une mauvaise rétraction et au refroidissement du tunnel.

9.5 Manutention/déplacement

Le tunnel de rétractation est équipé de 4 roulettes qui permettent de le déplacer sur quelques mètres. Pour un déplacement plus important il est recommandé d'utiliser un chariot élévateur.



Emplacement des fourches.

 Placer le chariot du coté du moteur du transporteur.

Copyright SFERE BM 2014 : ce document ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation écrite.